


Comparazione 10lt.

26/01/2012 09:29

23,6 °c

— EN246 (B) — ECO 10 — LIMI 10



I valori di portata sono rilevati con pressione dinamica costante all'ingresso dell'erogatore

Les valeurs de débit sont relevées par une pression dynamique constante à l'entrée du distributeur

Flow rate values are checked at the entrance of the distributor by constant dynamic pressure

Die Wasserdurchflussmengen sind an der eintrittsstelle bei konstant dynamischen druck aufgenommen

pressione	0,5	1	1,5	2	2,5	3
EN246 (B)	7,2	10,4	12,9	14,8	16,7	18,2
ECO 10	4,1	5,9	7,4	8,6	9,6	10,4
LIMI 10	6,1	7,5	9,3	10,3	9,6	10,4